



Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 120412



Données de commande

N° commande	GG3958 120412
GTIN	4067263093992
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 120412
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Application principale	M
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Nombre de changements/dents	4

Sommaire	250198 HBT130
Revêtement	TiCN
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3958 120412