



Paquete económico de plaquita de corte ANGX 10T308ZEER, HB9745



Datos de pedido

Número de pedido	GG2134 TI
GTIN	4067263078883
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

Fresa de avance elevado GARANT Power Q Mini n.º 213052 a 213058.

Contenido:

50 x 213072 TI

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,5 mm
Contenido	50
Código ISO plaquita de corte	ANGX10T308
Clase	HB9745
Material de corte	HM
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,6 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG2134-TI>