



## Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCL 93°, para plaquitas de corte reversibles DC.., izquierda



### Datos de pedido

Número de pedido	265015 12/07
GTIN	4069515024747
Clase de artículo	29E

### Descripción

#### Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete. Eje reforzado con metal duro.

#### Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de  $L_{\min}$ . Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø de mango $D_s$	12 mm
Serie	Master Mute
Desplazamiento central $L_3$	8,9 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud de voladizo $L_1$	132 mm
Juego tornillo para plaqita reversible	269028 38
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	16 mm
Longitud total L	180 mm
Código ISO Soporte	A12Q SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados

## Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar