

Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2866 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261374 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p max	2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2866 160408