

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7035-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2474 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 320 mm/min
Cuprins	251802 HB7035-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2474 160404