

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2411 160608
GTIN	4067263092384
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608

Datenblatt

Inhalt	250168 HB7020-2
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2411 160608