



Plaquette DCMT pour finition 30 pièces, HBT020, Taille: 070204



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG3936 070204 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Code ISO plaquette | DCMT 070204 |
| Revêtement | TiCN |
| Prof. coupe a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 330 mm/min |
| Type d'outils | HM |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Sommaire | 260376 HBT020 |
| Profondeur de coupe $a_{p\ max}$ | 1,75 mm |
| Profondeur de coupe $a_{p\ min}$ | 0,25 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |

Fiche technique

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Application principale | P |
| Quantité | 30 |
| Nuance | HBT020 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | PF |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3936 070204