

Garant

**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50 kosov, HB7010-2,
Velikost: 09T308**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2410 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vsebina	250152 HB7010-2
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2410 09T308