

**Garant**

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,  
HB7010-2**



---

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2410 120404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

---

---

**Technische Beschreibung**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Schneidstoff                | HM                 |
| Eckenradius                 | 0,4 mm             |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404        |
| Schnitttiefe $a_p$ min      | 0,25 mm            |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schlichten |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                  |
| Hauptanwendung              | P                  |
| Schnitttiefe $a_p$ max      | 4,25 mm            |
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,3 - 4 mm         |
| Inhalt                      | 250156 HB7010-2    |

---

## Datenblatt

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 440 mm/min              |
| Vorschub $f$                                | 0,2 - 0,5 mm/U                |
| Stückzahl                                   | 50                            |
| Sorte                                       | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Spanbrecher                                 | SM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2410 120404