


**Garant**

## **Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück**



### **Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2929 150604 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### **Technische Beschreibung**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Inhalt                                      | 250760 HB7140-2    |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 5 mm         |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 200 mm/min    |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Beschichtung                                | beschichtet        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DNMG 150604        |
| Toleranz                                    | M                  |
| Schnitttiefe $a_{p\min}$                    | 0,25 mm            |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4                  |

## Datenblatt

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f             | 0,2 - 0,5 mm/U                |
| Eckenradius            | 0,4 mm                        |
| Schneidstoff           | HM                            |
| Schnitttiefe $a_p$ max | 3.75 mm                       |
| Sorte                  | HB7140-2                      |
| Schnittbedingung       | stark unterbrochen            |
| Spanbrecher            | VM                            |
| Produktart             | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2929 150604