


**Garant**

### Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3565 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p\max}$ .	1,75 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\min}$ .	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 mm/min
Materiale da taglio	HM

## Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261366 HB7130-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3565 110304