

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3902 120408
GTIN	4067263092513
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250197 HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3902 120408