

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260359 HB7410-1
GTIN	4045197937810
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7410-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	Ti
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TAS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Beschichtungstechnologie	PVD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen