

Garant

Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HB7010-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2407 120416
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250162 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	1,05 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2407 120416