

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3575 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Tolerantie	M
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Inhoud	261459 HB7140-2

Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3575 160408