

**Fordelspakning HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, 5 stk., Ø DC h7: 14,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1668 14,5
GTIN	4045197986573
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige hovedskær og en **speciel notprofil** giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.

Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Med konusfladeslibning.

Som nr. 122501.

Form HB med nr. GG1669 kan leveres til samme pris.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	16 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	43,3 mm
Spånnotlængde L_c	65 mm
Tolerance, nom. Ø	h7
Standard	DIN 6537 K

Samlet længde L	115 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,26 mm/o
Nominel Ø D _c	14,5 mm
Antal skær Z	2
Indhold	5
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	115 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	85 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	M
GG	egnet	90 m/min	K
GGG	egnet	55 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA
Ø DC h7 (mm eller tommer) 14,5

122501 14,5