

Garant**Fordelspakning GARANT Vap Tap maskinsnittap HSS-E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1326 M18
GTIN	4069515046435
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Som nummer: 132642.

Bemærk:

Op til ≤ M16 indhold 5 stk. pr. sæt.

Fra ≥ M18 indhold 3 stk. pr. sæt.

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M18
Gevindstigning	2,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Samlet længde L	125 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Kernehul-Ø	15,5 mm
Indhold	3"
Gevind-Ø	18 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	M
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P

Datablad

Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG1326 M18