



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260140 HB7020-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 060202

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2811 060202