

Garant**Vorteilspack Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER, HB9540, 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

Inhalt:

50 × 213075 UNI

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.**Technische Beschreibung**

Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX10T308
Beschichtungstechnologie	PVD
Sorte	HB9540
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,8 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
Luft	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2135-UNI>