

Garant

Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2843 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Inhalt	260956 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2843 16T304