



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2914 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Inhalt	250336 HB7140-2
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2914 160612