


Garant

Fresa a quartuccio in HMI per HPC (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG8023 1 |
| GTIN | 4067263092131 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 208023.

Scanalatura diritta, senza distorsione del profilo.

Tolleranza: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Uso:

Per arrotondare e sbavare **bordi**.

Contenuto:

5 pezzi.

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------|
| Fresatura a raggio | avanti |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| \varnothing Minimo D_3 | 6 mm |
| Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ² | 0,025 mm |
| \varnothing Massimo D_2 | 8 mm |
| \varnothing Codolo D_s | 8 mm |

Scheda tecnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Raggio r | 1 mm |
| Lunghezza taglienti L_c | 1 mm |
| Numero denti Z | 6 |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm |
| Contenuto | 5" pz. |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | VHM |
| Norma | Norma interna |
| Modello | N |
| Tolleranza contorno del raggio | $\pm 0,01$ |
| Direzione di avanzamento | orizzontale |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tolleranza codolo | h6 |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Frese a raggio concavo a quarto di cerchio |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| Alluminio, plastiche | idonea | 800 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idonea | 600 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idonea | 400 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 200 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 180 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | 170 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | 90 m/min | M |

Scheda tecnica

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm ² | idonea | 80 m/min | M |
| Uni | idonea | | |
| a umido max. | idonea | | |
| a umido min. | limitatamente adatta | | |
| a secco | idonea | | |
| Aria | idonea | | |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG8023-1>