

Garant

Inserto TCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3826 16T304
GTIN	4067263098362
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TCGT 16T304
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p max.	4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260986 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3826 16T304