


Garant

Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2806 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schnitttiefe a_p max	2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	260050 HB7035-2
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2806 060202