

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2906 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Inhoud	250152 HB7120-1
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Aantal	30

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2906 09T308