

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2820 11T302 |
| GTIN | 4067263095439 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Contenuto | 260458 HB7020-2 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 110 - 350 mm/min |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Profondità di taglio $a_{p\ max.}$ | 2,75 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Avanzamento f | 0,08 - 0,3 mm/gir, |
| Impiego principale | P |
| Profondità di taglio $a_{p\ min.}$ | 0,15 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------|------------------------|
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 |
| Numero pezzi | 30 |
| Tipo | HB7020-2 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli | SM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2820 11T302