

**Garant**

### Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T308



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3534 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$ max.	3,25 mm
Impiego principale	M
Contenuto	260763 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 mm/min
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Tolleranza	M
Numero pezzi	30

## Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3534 09T308