


Garant

Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2422 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,75 mm
Inhalt	250658 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm

Datenblatt

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2422 150604