

Garant

Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2962 160408
GTIN	4067263094760
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	251544 HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2962 160408