



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2923 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	250658 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe a_p max	2.75 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2923 150604