




Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC HOLEX Pro Inox M



Données de commande

N° commande	GG2996 16
GTIN	4062406625542
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l'usinage d'**acières résistants à l'abrasion** grâce à **un revêtement et une géométrie innovants**. Spécialement conçue pour les **acières inoxydables hautes performances**, par ex. Duplex. **Enlèvement de copeaux optimal** grâce aux **vitesses de coupe élevées**.

Comme 202996.

Description technique

Nombre de dents Z	4
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	58 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur totale L	108 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø de détalonnage D ₁	15,5 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Fiche technique

Longueur de coupe L _c	48 mm
Ø queue D _s	16 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,065 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Ø dents D _C	16 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Angle d'hélice	38 degré
Sommaire	5
Série	Pro Inox
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Different
Pas des arêtes de coupe	Different
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,5xD pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,3xD pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	P

Fiche technique

TOOLOX 33	moyennement adaptée	115 m/min	H
TOOLOX 44	moyennement adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	85 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG2996-16>