

Garant**Softcut®-kulmajyrsin Weldon-varrella kääntöterille AP..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215605 16/3
GTIN	4045197409560
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Kokonaispituus L_{ges}	75 mm
Ulkonema L_1	20 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	16 mm

Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	12,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,9 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,89 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Varren muoto	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/215605-16/3>