

**Voordeelverpakking HOLEX Pro INOX VHM-frees HPC, 5 stuk****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1015 14
GTIN	4045197908551
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor **uitstekende standtijden**.

Toepasbaar met **hoge snijsnelheden**, ook voor staal tot ca. 1100 N/mm² zeer geschikt.

Als nr. 203015.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	14 mm
Voeding f _z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,055 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm ²	0,05 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Totale lengte L	83 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	36 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht-Ø D _s	14 mm
Vrijloop-Ø D ₁	13,6 mm
Snijlengte L _c	26 mm
Aantal tanden Z	4
Spiraelhoek	35 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Inhoud	5
Serie	Pro Inox
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,4×D bij kanten
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
TOOLOX 33	beperkt geschikt	115 m/min	H
TOOLOX 44	beperkt geschikt	80 m/min	H

RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	85 m/min	M
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG1015-14>