

Garant**Opakowanie ekonomiczne, środek do czyszczenia ultradźwiękowego
GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, 5 sztuk****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG8018 5
GTIN	4067263137887
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner **nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów**. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.

Sonic Cleaner AC – **kwaśny, bezwonny** koncentrat czyszczący, stosowany do usuwania rdzy z materiałów żelaznych. Ponadto można usunąć wapno, tlenki i osady mineralne.

Cecha szcz.:

Zawartość 5 sztuk

Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.

Rdza, wapno, tlenki, osady mineralne, oleje i tłuszcze.

Pasuje do:

Materiały zostają pokryte molekularną warstwą ochronną, która zapewnia czasową ochronę przed korozją. Nie ma to negatywnego wpływu na późniejsze procesy powlekania lub utwardzania.

Opis techniczny

Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
temperatura przechowywania	20 - 80 °C
Seria	GreenPlus
pojemność cieczy	5 l
wartość pH	2,2
stosunek mieszaniny	5-100 %
Atrybut nazwy produktu	kwaśny
Rodzaj produktu	Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego

Akcesoria

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT
GreenPlusSonic Cleaner AC Treść 5 l

088018 5