

**Garant**

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu Power Q so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky XO..**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212802 18/2   |
| GTIN             | 4045197956026 |
| Trieda položky   | 210           |

## Popis

### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

## Technický opis

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$                | 8,13 mm     |
| $\varnothing$ stopky $D_s$ h6                    | 16 mm       |
| $\varnothing D_3$                                | 10 mm       |
| Dĺžka výčnelku $L_1$                             | 30 mm       |
| $\varnothing$ rezných hrán $D_c$                 | 18 mm       |
| Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm       |
| vhodná otočná rezná platnička                    | XOM.060310  |
| Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$ | 34 mm       |
| Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$                  | 0,3 mm      |
| Vnútorne chladenie                               | áno         |
| Uhol rampy $\alpha_{\max}$                       | 2,82 Stupeň |
| Počet rezných hrán Z                             | 2           |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ | 80 mm              |
| Séria                           | Power Q            |
| Uhol nastavenia k               | 15 Stupeň          |
| Prevedenie stopky               | stopka Weldon      |
| Použitie frézy                  | Cirkulárna fréza   |
| Použitie frézy                  | Ramping            |
| Použitie frézy                  | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania             | HPC                |
| Výmena nástrojov                | PowerCard          |
| Druh produktu                   | Kopírovacia fréza  |

## Príslušenstvo

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený<br>uťahovací moment 1,2 | 211750 1,2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®<br>8IP  | 674252 8IP |