


Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2910 120404
GTIN	4067263093824
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	4:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Contenuto	250156 HB7130-2
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2910 120404