

Garant**Master Mute vyvrtávacie tyče A.. SCLCL 95°, na otočné rezné platničky CC.., vľavo****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265009 10/06
GTIN	4069515024525
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy. Karbidom zosilnená stopka.

Upozornenie:

Možnosť skrátenia vyvrtávacích tyčí až do dĺžky L_{min} . Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Norma	Výrobná norma
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	A10X SCLCR/L06
Odsadenie stredu L_3	6,1 mm
Séria	Master Mute
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	161 mm
Dĺžka výčnelku L_1	110 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
Ø stopky D_s	10 mm

Technický list

Pripojovací závit	M9×0,5
Druh použitia	ľavé
Prevedenie stopky	Oceľ
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/265009-10/06>