

Garant

Fraise à dresser Softcut® avec queue cylindrique, pour plaquettes AP..



Données de commande

N° commande	215565 25/4
GTIN	4045197601803
Classe d'article	21O

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Nouvelle génération** des fraises à dresser à plaquettes hautes performances **avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance**.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219826 (8IP ; 2,2 Nm).

Remarque(s):

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 2 mm, l'assise doit être modifiée. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750** réf. **2,2** avec l'embout **674252** réf. **8IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	AP.. 1335..
Longueur totale L _{tot}	180 mm
Longueur de col L ₁	25 mm
Ø dents D _c	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø queue D _s h6	20 mm
Nombre de dents Z	4

Fiche technique

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	19,5 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	48 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	47 mm
Perçage par interpolation a_p	1,9 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,88 degré
Série	Softcut®
Ø D_3	22 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Different
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/215565-25/4>