

**Výhodné balenie hrncových kief, ocelový drôt 0,35 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.

S **vnútorným závitom M14**.

Zodpovedá č. 573005. S **vnútorným závitom M14**.

Použitie:

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniiek.

Technický opis

Závit M	M14
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	100 mm
Hrúbka štetín	0,35 mm
Dĺžka orezania H ₁	30 mm

Obsah	5
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Hrncový kartáč

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG5730-100>