



**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HBT020,
Velikost: 160404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3954 160404
GTIN	4067263096054
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	261474 HBT020
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3954 160404