

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7035-2,
Rozmiar: 11T304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2821 11T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	260462 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2821 11T304