

Garant

Fréza pro vysoké posuvy Power Q se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky XO..



Údaje o objednávce

Artikové číslo	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Počet břitů Z	2
Úhel šikmého zanořování α_{max}	3,73 stupeň
Délka vyložení L_1	30 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
$\varnothing$ břitu D_c	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	6,13 mm
$\varnothing$ stopky D_s h6	16 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310

Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$	24 mm
Série	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Tvar stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP