

Garant

Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 060408



Données de commande

N° commande	GG2487 060408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	252064 HB7010-2
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2487 060408