



Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3965 150604
GTIN	4067263094388
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250783 HBT130
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3965 150604