



**PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 5m**



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 080246 5      |
| GTIN          | 7391390442215 |
| Artikelklasse | 08A           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht.

Slangkit in signaalkleur groen (High-visible).

**Levering:**

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling en stalen nippel.

### Technische beschrijving

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Slang buiten-Ø          | 12 mm    |
| bruikbare slanglengte   | 5 m      |
| Aansluiting steeknippel | 1/4 inch |
| Kleur                   | groen    |
| Slang binnen-Ø          | 8 mm     |
| Maximale werkdruk       | 16 bar   |
| Producttype             | Slang    |

---

## Accessoires

VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/2  
inch

080285 1/2

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad  
1/2 inch

080290 1/2