



## Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2948 120412 |
| GTIN          | 4067263094685 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 8                  |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4.25 mm            |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 240 mm/min    |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,55 mm            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SNMG 120412        |
| Inhalt                                      | 251226 HB7130-2    |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 4 mm         |

# Datenblatt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Eckenradius      | 1,2 mm                        |
| Beschichtung     | beschichtet                   |
| Schneidstoff     | HM                            |
| Sorte            | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | VM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

## Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2948 120412