



Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HBT020, Clase: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3953 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	261386 HBT020
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P

Hoja de datos

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3953 110304