

Garant**DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 11T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3525 11T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	50
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	260464 HB7140-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3525 11T308