

Garant**Plăcuță amovibilă CCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7010-2, Referință: 09T302****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2810 09T302
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Cuprins	260148 HB7010-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 mm/min
Rază la colț	0,2 mm

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2810 09T302