

Garant**Opakowanie ekonomiczne, ściernica do przecinania, stal, bardzo wąska**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Nowa, **wysokowydajna wersja**, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność skrawania** dzięki chropowatym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchniom przyłożenia; bardzo wysoka trwałość, **lepsze nacinanie**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie** cięcie **bez nakładu siły, przy dużej oszczędności czasu. Gładkie powierzchnie cięcia, prawie bez zadziorów**. Odpowiada nr. 563262.

Typ specjalny do **stali**, wersja wysokowydajna.

Specyfikacja:

A60S-BF.

Opis techniczny

Zawartość	100
Ø otworu	22,23 mm
Kształt	41
Ø tarczy	115 mm
dla grubości materiału	3 - 5 mm

maksymalna prędkość obrotowa	13300 min ⁻¹
Opis kształtu	proste
Specyfikacja	A60S-BF
grubość tarczy	1 mm
Materiały ściernie	Ścierniwo korundowe (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zalecany kąt przyłożenia	Promień stopni
zoptymalizowane dla materiału	drewno
Maszyna napędowa	Szlifierka kątowa
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

563262 115

Ściernice do przycinania, wersja wysokowydajna BARDZO
WĄSKIE, stal Ø tarczy 115 mm
